

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm**Beställningsdata**

Ordernummer	261107 20/16
GTIN	4045197655745
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	SVHBR/L 2020K16
Underläggsplatta	269005 8
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skruvsats för vändskär	269028 2
Huvudängd L ₁	16 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	VB.. 1604..
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500