

**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261121 20/11
GTIN	4960664585588
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_s : 20 mm

ISO-kod hållare: A20R SVUBR/L11

Skaft / storlek: 20 mm

Inställningsvinkel κ : 93 grad

Passande vändskär: VB.. 1103..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 25 mm

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	80 mm
Vändskärsskruv	269022 6
Passande vändskär	VB.. 1103..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	25 mm
Mittförsjutning L_3	18 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A20R SVUBR/L11
Skaft / storlek	20 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	19 mm

Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv	269409
Spännskruv Typ 6	269022 6