

**Garant****Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261111 12/11
GTIN	4045197655820
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats förvändskär	269028 22
Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare	6 mm
Totallängd L neutrala hållare	80 mm
Skaftmått	12 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	SVBN 1212F11
Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare	18,5 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500