

**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261121 16/11
GTIN	4960664585564
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_3 : 16 mm

ISO-kod hållare: A16Q SVUBR/L11

Skaft / storlek: 16 mm

Inställningsvinkel κ : 93 grad

Passande vändskär: VB.. 1103..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 20 mm

Teknisk beskrivning

Skaft / storlek	16 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	20 mm
Utkragningslängd L_1	65 mm
Mittförskjutning L_3	16 mm
Vändskärsskriv	269022 6
ISO-kod hållare	A16Q SVUBR/L11
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L_2	15 mm

Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	16 mm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv	269409
Spännskruv Typ 6	269022 6