

**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261121 25/16
GTIN	4960664585601
Artikelklass	25U

**Beskrivning****Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter  $D_s$ : 25 mm

ISO-kod hållare: A25S SVUBR/L16

Skaft / storlek: 25 mm

Inställningsvinkel  $\kappa$ : 93 grad

Passande vändskär: VB.. 1604..

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 34 mm

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	20,5 mm
Passande vändskär	VB.. 1604..
Vändskärsstorlek	16 mm
Utkragningslängd $L_1$	100 mm
Vändskärsskruv	269022 7
ISO-kod hållare	A25S SVUBR/L16
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	34 mm
Underläggsplatta	269006 1
Skruv för underläggs-platta	269014 1
Skaft / storlek	25 mm

totallängd L	250 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	24 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Underläggsplatta	269055
Spännskruv	269411
Skruv för underläggs-platta	269203
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv Typ 7	269022 7
Skruv för underläggsplatta Typ 1	269014 1
Underläggsplatta Typ 1	269006 1