

**VBMT 110304, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
spån-brytare	HQ
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för svarvning