

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
ISO-kod hållare	A20R SVQBR/L11
Mittförskjutning L_3	13 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
Huvudängd L_1	20,5 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 22

269028 22

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500