

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261130 25/16
GTIN	4045197653659
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	16 mm
Mittförskjutning L ₃	17 mm
ISO-kod hållare	A25R SVQBR/L16
Huvudängd L ₁	40 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	32 mm
Passande vändskär	VB.. 1604..
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500