

**Ringmutter, Gäng-Ø: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	086477 M24
GTIN	2050001741844
Artikelklass	08Y

**Beskrivning****Utförande:**

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

**OBS!:**

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

**Teknisk beskrivning**

Gänglängd mutter E	20 mm
Utvändig diameter ring B	90 mm
Invändig diameter ring A	50 mm
vikt	0,9 kg
Kragdiameter stöd C	50 mm
Totalhöjd F	90 mm
Gäng-Ø	M24

## Datablad

dim D	20 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	8 t
Produktslag	Ringskruv