

**Ringskruv, Gäng-Ø: M30****Beställningsdata**

Ordernummer	086472 M30
GTIN	2050001741806
Artikelklass	08Y

**Beskrivning****Utförande:**

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

**OBS!:**

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

**Teknisk beskrivning**

Gänglängd mutter E	24 mm
Utvändig diameter ring B	108 mm
Gäng-Ø	M30
Kragdiameter stöd C	65 mm
Invändig diameter ring A	60 mm
Totalhöjd F	109 mm
vikt	1,7 kg

## Datablad

Gänglängd	45 mm
dim D	24 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	12 t
Produktslag	Ringskruv