

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261131 20/11
GTIN	4045197656124
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	VB.. 1103..
Skruvsats förvändskär	269028 22
ISO-kod hållare	A20R SVQBR/L11
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	25 mm
Huvudängd $L_1$	20,5 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
totallängd $L$	200 mm
Spännhöjd $L_2$	19 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 22

269028 22

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500