

Garant**45° svarv- och fasinsats invändig vänster, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 6,2 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 270398 6,2 |
| GTIN | 4045197588784 |
| Artikelklass | 21I |

Beskrivning**Användningsdata:**

För skärhållare nr 270200 – 270204.

Skaft-Ø d: 6 mm

Centrumavstånd spetsar L₃: 2,95 mmmaximalt sågdjup t_{max}: 1,75 mm

radie R: 0,2 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Skaft-Ø d | 6 mm |
| maximalt sågdjup t _{max} | 1,75 mm |
| Centrumavstånd spetsar L ₃ | 2,95 mm |
| Minimidiameter D _{min} | 6,2 mm |
| Utkragningslängd L ₁ | 25 mm |
| radie R | 0,2 mm |
| Produktnamnsattribut | L ₁ = 15 mm |
| Produktslag | Skärinsats för svarvning |