

Lyftkedja 3-part, Effektiv längd: A4m



Beställningsdata

Ordernummer	086438 A4
GTIN	4032378142118
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring). Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting. Lyftlättingar förkortningsbara. Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd	4 m
Kedje-Ø	13 mm
Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	11200 kg
Lyftkapacitet WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	8000 kg
Produktslag	Lyftkedja

