

Garant

Gängsvarvinsats fullprofil 60° invändig höger, L1 = 16 mm, Ø Dmin / stigning: 5,6/0,75mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	270400 5,6/0,75
GTIN	4045197467485
Artikelklass	21I

Beskrivning**Användningsdata:**

För skärhållare nr 270200 – 270204.

Teknisk beskrivning

Avstånd gängspetsarnas front Y	0,6 mm
Skaft-Ø d	6 mm
Toleransklass	DIN 13 6H
Centrumavstånd spetsar L ₃	1,9 mm
Minimidiameter D _{min}	5,6 mm
Minimimatning h _{min}	0,43 mm
Utkragningslängd L ₁	16 mm
Produktnamnsattribut	L ₁ = 16 mm
Flankvinkel	60 grad
Gängtyp	M
Gängtyp	MF
Produktslag	Gängsvarvinsats

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
CuZn	lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		