

**Garant**

**Mico-sticksvarvinsats, rund, invändig, vänster, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W:  
5,2/2mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	270342 5,2/2
GTIN	4045197468444
Artikelklass	211

**Beskrivning****Användningsdata:**

För skärhållare nr 270200 – 270204.

**Teknisk beskrivning**

Centrumavstånd spetsar L <sub>3</sub>	2,45 mm
Skaft-Ø d	5 mm
Minimidiameter D <sub>min</sub>	5,2 mm
maximalt sågdjup t <sub>max</sub>	1 mm
radie R	1 mm
Serie	Mikro
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	20 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>1</sub> = 20 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N

Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
CuZn	lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		