

Garant

Gängsvarvinsats fullprofil 60° invändig höger, L₁ = 16 mm, Ø D_{min} / stigning: 3,4/0,5mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	270400 3,4/0,5
GTIN	4045197467393
Artikelklass	211

Beskrivning**Användningsdata:**

För skärhållare nr 270200 – 270204.

Teknisk beskrivning

Centrumavstånd spetsar L ₃	0,9 mm
Minimidiameter D _{min}	3,4 mm
Avstånd gängspetsarnas front Y	0,4 mm
Minimimatning h _{min}	0,29 mm
Toleransklass	DIN 13 6H
Skaft-Ø d	4 mm
Utkragningslängd L ₁	16 mm
Produktnamnsattribut	L ₁ = 16 mm
Flankvinkel	60 grad
Gängtyp	M
Gängtyp	MF
Produktslag	Gängsvarvinsats

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
CuZn	lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		