



LED-Ex-ficklampa med batterier, Typ: 3AA



Beställningsdata

Ordernummer	081521 3AA
GTIN	032705100143
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Explosionsskyddad ficklampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.

Högljusstyrka LED-lampor stöttåliga, damm- och vattentäta.

Med **LED-reflektorteknik. LED hand- och hjälmlampa av flamhämmande material.** Bred ljusstråle, idealisk vid brandbekämpning och extrem kyla.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

Teknisk beskrivning

brinntid	8 h
Huvud-Ø	35 mm
färg hus	GREY
ATEX-zon	zone 0
ATEX-zon	zone 20
Batterityp	Mignon, AA
Antal ingående batterier	3
ljusflöde	150 lm
vikt	139 g
IP-skyddsklass	IP 67

totallängd	135 mm
Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
Belysningsbredd	95 m
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR6	081559 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081554 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081551 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081553 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081552 LR6