

**Garant**
**Sticksvarvinsats rund invändig vänster, L<sub>1</sub> = 25 mm, Ø D<sub>min</sub> / W: 6,2/1 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	270344 6,2/1
GTIN	4045197468451
Artikelklass	21I

**Beskrivning**
**Användningsdata:**

För skärhållare nr 270200 – 270204.

**Teknisk beskrivning**

Minimidiameter D <sub>min</sub>	6,2 mm
Skaft-Ø d	6 mm
maximalt sågdjup t <sub>max</sub>	1,8 mm
Centrumavstånd spetsar L <sub>3</sub>	2,95 mm
radie R	0,5 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	25 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>1</sub> = 25 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P

Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
CuZn	lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		