

Garant**Weldonhållare form ADB, SK 40 A = 160, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300275 16
GTIN	4045197283139
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

GARANT –

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	16
Spännhylsa D ₁	16 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
	308801 40

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad
passar för konor 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för
konor 40

308806 40

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor
40

308802 40

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm

309900 16