

Garant**Fullprofilskår 60° utvändigt höger, HB7125, stigning: 0,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270704 0,5
GTIN	4045197453006
Artikelklass	21J

Beskrivning**Utförande:****Fullprofilskår 60°** för utvändiga gängor enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6g.**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Gängstigning	0,5 mm
Användning	Höger
Användning inomhus/utomhus	utvändig
Vändskärsplattprofil	Helprofil
Sort	HB7125
Toleransklass	DIN 13 6g
Gängtyp	M
Gängtyp	MF
Gängtyp	M-LH

Gängtyp	MF-LH
Flankvinkel	60 grad
Tjocklek	3,6 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm
Produktslag	Vändskär för gängsvärning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	60 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		