

**Garant**

**Gängsvarvinsats fullprofil 60° invändig höger, L<sub>1</sub> = 16 mm, Ø D<sub>min</sub> / stigning: 3,2/0,7mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	270400 3,2/0,7
GTIN	4045197467416
Artikelklass	211

**Beskrivning****Användningsdata:**

För skärhållare nr 270200 – 270204.

**Teknisk beskrivning**

Centrumavstånd spetsar L <sub>3</sub>	0,9 mm
Minimidiameter D <sub>min</sub>	3,2 mm
Skaft-Ø d	4 mm
Avstånd gängspetsarnas front Y	0,5 mm
Toleransklass	DIN 13 6H
Minimimatning h <sub>min</sub>	0,41 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	16 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>1</sub> = 16 mm
Flankvinkel	60 grad
Gängtyp	M
Gängtyp	MF
Produktslag	Gängsvarvinsats

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
CuZn	lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		