

**Garant**

**Gängsvarvinsats fullprofil 60° invändig höger, L1 = 16 mm, Ø Dmin / stigning: 8,3/1,5mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	270400 8,3/1,5
GTIN	4045197467515
Artikelklass	21I

**Beskrivning****Användningsdata:**

För skärhållare nr 270200 – 270204.

**Teknisk beskrivning**

Minimidiameter $D_{min}$	8,3 mm
Toleransklass	DIN 13 6H
Minimimatning $h_{min}$	0,87 mm
Avstånd gängspetsarnas front Y	1 mm
Centrumavstånd spetsar $L_3$	2,9 mm
Skaft-Ø d	6 mm
Utkragningslängd $L_1$	16 mm
Produktnamnsattribut	$L_1 = 16$ mm
Flankvinkel	60 grad
Gängtyp	M
Gängtyp	MF
Produktslag	Gängsvarvinsats

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
CuZn	lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		