

**Garant****eco-klämhallare, Höger, Skaftbredd b: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273840 25
GTIN	4045197517388
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Skärhållare GARANT eco System med invändig kylvätsketillförsel till skäregegn.

**Passar till:**

Skärhållare nr 273880; 273886 och 273890.

**leveransinnehåll:**

Inklusive monteringskruvar.

**OBS!:**

Kylvätsketillförsel är bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-fäste nr **317900** – **319886** och GARANT eco-skärhållare nr **273880** – **273891**. Sänk teknikvärdena med 30 % till 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Invändig: ja

totallängd L: 96,5 mm

L<sub>2</sub>: 27,5 mm

Skruvar: 279815 9

**Teknisk beskrivning**

Skruvar	279815 9
Skaftbredd b	25 mm
L <sub>2</sub>	27,5 mm
totallängd L	96,5 mm
Serie	Eco
Användning	Höger

Invändig	ja
Produktslag	Klämhållare

---

## Tillbehör

Kläm-skruv	279910
Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20