

**Garant****eco-klämhållare, Vänster, Skaftbredd b: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273841 16
GTIN	4045197517395
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Skärhållare GARANT eco System med invändig kylvätsketillförsel till skäregegn.

**Passar till:**

Skärhållare nr 273881; 273887 och 273891.

**leveransinnehåll:**

Inklusive monteringskruvar.

**OBS!:**

Kylvätsketillförsel är bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-fäste nr **317900** – **319886** och GARANT eco-skärhållare nr **273880** – **273891**. Sänk teknikvärdena med 30 % till 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Invändig: ja

totallängd L: 72 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Skruvar: 279815 9

**Teknisk beskrivning**

L <sub>2</sub>	18,5 mm
Skruvar	279815 9
Skaftbredd b	16 mm
totallängd L	72 mm
Serie	Eco
Användning	Vänster

Invändig	ja
Produktslag	Klämhållare

---

## Tillbehör

Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Kläm-skruv	279910