

Garant**eco-invändig skärhållare, Höger, Ø DS: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273850 25
GTIN	4045197517494
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Skärhållare GARANT eco System med invändig kylvätsketillförsel till skäregegen.

Passar till:

Skärhållare nr 273886.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

OBS!:

Kylvätsketillförsel är bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-fäste nr **317900** – **319886** och GARANT eco-skärhållare nr **273880** – **273891**. Sänk teknikvärdena med 30 % till 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_s: 25 mm

Mittförskjutning L₃: 15 mm

totallängd L: 200 mm

Skrubar: 279815 9

Teknisk beskrivning

Skrubar	279815 9
Mittförskjutning L ₃	15 mm
totallängd L	200 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Serie	Eco
Användning	Höger

Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Kläm-skruv	279910
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Kläm-skruv Typ 9	279815 9