

**Garant****VB.T 110304, Sort: HB7310**

## Beställningsdata

Ordernummer	261224 HB7310
GTIN	4045197696243
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VB.T 110304 HB7310 Sort: HB7310  
spån-brytare: AM  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 350 - 600 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	N
spån-brytare	AM

Sort	HB7310
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBGT 110304
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning