



## Ringmutter, Gäng-Ø: M30



### Beställningsdata

Ordernummer	086477 M30
GTIN	2050001741851
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

**Utförande:**

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

**OBS!:**

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivning

Invändig diameter ring A	60 mm
Gänglängd mutter E	24 mm
vikt	1,7 kg
Utvändig diameter ring B	108 mm
Gäng-Ø	M30
Totalhöjd F	109 mm
Kragdiameter stöd C	65 mm

## Datablad

dim D	24 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	12 t
Produktslag	Ringskruv