



Ringskruv, Gäng-Ø: M36



Beställningsdata

Ordernummer	086472 M36
GTIN	2050001757937
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

OBS!:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Totalhöjd F	128 mm
vikt	2,15 kg
Kragdiameter stöd C	75 mm
Utvändig diameter ring B	126 mm
Gänglängd mutter E	26 mm
Gäng-Ø	M36
Invändig diameter ring A	70 mm

Datablad

Gänglängd	54 mm
dim D	28 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	16 t
Produktslag	Ringskruv