

Garant**Eco-sticksvarvhållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 16/2mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273860 16/2 |
| GTIN | 4045197581907 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Funktionsbredd L_4 | 16 mm |
| Stickdjup t_{\max} | 14 mm |
| Skruvar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |
| Spårbredd w | 2 mm |
| Huvudängd L_1 | 31,5 mm |
| totallängd L | 78,5 mm |
| Serie | Eco |
| Skaftbredd b | 16 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Användning | Höger |
| Invändig | ja |
| axiell spårstickning kan göras | nej |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Kläm-skruv Typ 5 | 279815 5 |
| 8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm | 659874 50 |
| Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25 | 674248 TX25 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |