

Garant**Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 50kort, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 300298 16 |
| GTIN | 4045197463449 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

GARANT –

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Med förslutningsbara kylkanalhål.**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|-----------|
| utkragningslängd A-mått | 63 mm |
| Reservspännskruv nr 309900 | 16 |
| Spännhylsa D ₁ | 16 mm |
| Utvändig-Ø D | 48 mm |
| fäste | SK 50kort |
| Norm | DIN 6359 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Kylkanalborrhål | förslutningsbar |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Weldonhållare |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Dragtappartätad, form B passar för konor 50 | 308650 50 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 50 | 308610 50 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 50 | 308620 50 |
| Specialdragtapp passar för konor 50 | 308740 50 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50 | 308760 50 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50 | 308820 50 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50 | 308765 50 |
| Dragtappartätad passar för konor 50 | 308660 50 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50 | 308615 50 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50 | 308790 50 |
| Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50 | 308720 50 |
| DragtapparForm A passar för konor 50 | 308600 50 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50 | 308795 50 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50 | 308830 50 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 50 | 308785 50 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50 | 308605 50 |
| DragtapparForm B passar för konor 50 | 308640 50 |
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm | 309900 16 |

