

**VBMT 160404, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Artikelklass	25E

Beskrivning

VBMT 160404 CA6525 Sort: CA6525
spån-brytare: HQ
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
spån-brytare	HQ
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Sort	CA6525

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning