

bimos

ESD-arbetssnurrstol TEXON, tygklädsel, med hjul, låg, Sitsfärg: ESD**Beställningsdata**

Ordernummer	972711 ESD
GTIN	4099883003884
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

TEXON arbetssnurrstol med system för byte av klädsel. Klädselelementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Inklusiv mekanism tack vare Clean Cover; slutna, släta ytor. Fotkors i aluminium, antracit. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Höjdjustering av sätet, automation-teknik (ryggstöd och sits rör sig synkroniserat med kroppen), flex-back (ryggstödet kan låsas i tre olika lägen), anti-chockskydd (ryggstödet kan inte röra sig framåt oavsiktligt efter att spärren lossats). Ergonomiskt utformat ryggstöd. Sits med integrerat bäckenstöd och rundad framkant.

Mjuka, lastberoende bromsade dubbla säkerhetshjul för hårda golv.

Säte och ryggstöd av tygklädsel. Klädseln är andningsaktiv, har en särskilt mjuk yta, är extremt motståndskraftigt och kan rengöras med vanliga rengöringsmedel för klädslar. Övergripande dränering av alla komponenter.

Norm:**EN 61340-5-1****Teknisk beskrivning**

vikt	18 kg
------	-------

Datablad

Rullar utförande	Dubbla säkerhetshjul för hårda golv
lyftförmåga	150 kg
Serie	TEXON
Synkronmekanism	ja
Utförande	med hjul
sitsdjup	455 mm
ryggstöd höjd	625 mm
Fotkors utförande	Rullsats
Norm	EN 61340-5-1
Material sitsyta	Ämne
färg sitsmaterial	svart
sitsbredd	480 mm
Höjdställning utförande	Gasfjäder
Höjdställningstyp	Spak för höjdställning
lyftförmåga stol	150 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdställningsområde	450 - 620 mm
Produktslag	ESD-arbetsnurrstol