

bimos

Arbetsnurrstol TEXON, Supertec, med hjul, låg, Sitsfärg: BLACK**Beställningsdata**

Ordernummer	965465 BLACK
GTIN	4099883003679
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

TEXON arbetsnurrstol med system för byte av klädsel. Klädselelementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Inklusad mekanism tack vare Clean Cover; slutna, släta ytor. Fotkors i aluminium, svartgrå. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Höjdjustering av sätet, automotion-teknik (ryggstöd och sits rör sig synkroniserat med kroppen), flex-back (ryggstödet kan låsas i tre olika lägen), anti-chockskydd (ryggstödet kan inte röra sig framåt oavsiktligt efter att spärren lossats). Ergonomiskt utformat ryggstöd. Sits med integrerat bäckenstöd och rundad framkant.

Mjuka, lastberoende bromsade dubbla säkerhetshjul för hårda golv.

Säte och ryggstöd av Supertec. Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, snittbeständig, lätt att rengöra och halsäker. Tack vare mikroplätningen kombinerar den fördelarna med tyg och integralskum.

Norm:**DIN 68877****Teknisk beskrivning**

ryggstöd höjd	625 mm
---------------	--------

Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Norm	DIN 68877
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
sitsbredd	480 mm
Serie	TEXON
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
lyftförmåga	150 kg
sitsdjup	455 mm
Utförande	med hjul
vikt	18 kg
Synkronmekanism	ja
Fotkors utförande	Rullsats
Material sitsyta	Supertec
färg sitsmaterial	svart
Rullar utförande	Dubbla säkerhetshjul för hårda golv
lyftförmåga stol	150 kg
höjdinställningsområde	450 - 620 mm
Produktslag	Arbetsstol