

**VBMT 160408, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	261184 CA510
GTIN	4960664699872
Artikelklass	25E

Beskrivning

VBMT 160408 CA510 Sort: CA510

spån-brytare: HQ

Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	HQ
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Sort	CA510

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning