

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261309 16/11
GTIN	4045197655929
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Skaftmått	16 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Skrivsats förvändskär	269028 22
ISO-kod hållare	SVHCR/L 1616H11
Huvudängd L <sub>1</sub>	13 mm
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500