

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261309 20/11
GTIN	4045197655936
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	SVHCR/L 2020K11
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skruvsats för vändskär	269028 22
Huvudängd L ₁	17 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500