


Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261313 16/11
GTIN	4045197653864
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	16 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
ISO-kod hållare	SVJCR/L 1616H11
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Huvudängd L ₁	21,5 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500