


**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261313 20/11
GTIN	4045197653871
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	24 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	SVJCR/L 2020K11
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500