

**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261309 25/16
GTIN	4045197653802
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	23,5 mm
Passande vändskär	VC.. 1604..
Underläggsplatta	269005 8
Skruvsats för vändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
ISO-kod hållare	SVHCR/L 2525M16
Skaftmått	25 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruvsats förvåndskär Typ 22

269028 22

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvåndskär Typ 2

269028 2

Underläggsplatta Typ 8

269005 8

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500