

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261313 25/11
GTIN	4045197655967
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	32 mm
ISO-kod hållare	SVJCR/L 2525M11
Passande vändskär	VC.. 1103..
Skrivsats för vändskär	269028 22
Skaftmått	25 mm
Huvudängd L ₁	26 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500