

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261308 12/11
GTIN	4045197655882
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skaftmått	12 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	13 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
ISO-kod hållare	SVHCR/L 1212F11
Skruvsats för vändskär	269028 22
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	16 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	80 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500