

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/11mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 261312 12/11  |
| GTIN         | 4045197655943 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Skaftmått                     | 12 mm                   |
| Skruvsats förvändskär         | 269028 22               |
| Funktionsbredd L <sub>4</sub> | 16 mm                   |
| Vändskärsstorlek              | 11 mm                   |
| Passande vändskär             | VC.. 1103..             |
| ISO-kod hållare               | SVJCR/L 1212F11         |
| Huvudängd L <sub>1</sub>      | 21,5 mm                 |
| totallängd L                  | 80 mm                   |
| Norm                          | DIN ISO 5610            |
| Användning                    | Höger                   |
| Invändig                      | nej                     |
| Inställningsvinkel κ          | 93 grad                 |
| Användning                    | Plansvarvning           |
| Användning                    | Längdsvarvning utvändig |
| Produktslag                   | Skärhållare             |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8                               | 674248 TX8 |
| Skruvsats förvändskär Typ 22   | 269028 22  |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |