

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruv för underläggsplatta	269013 2
ISO-kod hållare	SVJCR/L 2020K16
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Passande vändskär	VC.. 1604..
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Huvudängd L <sub>1</sub>	29,5 mm
Underläggsplatta	269005 8
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Underläggsplatta Typ 8

269005 8

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Skruvsats förvändskär Typ 22

269028 22

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500