

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261308 16/11
GTIN	4045197655899
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	16 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
Passande vändskär	VC.. 1103..
ISO-kod hållare	SVHCR/L 1616H11
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Huvudängd L ₁	13 mm
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500