

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	269005 8
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skrivsats för vändskär	269028 2
Passande vändskär	VC.. 1604..
ISO-kod hållare	SVJCR/L 2525M16
Huvudängd L ₁	32,5 mm
Skaftmått	25 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500