

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261308 20/11
GTIN	4045197655905
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skaftmått	20 mm
ISO-kod hållare	SVHCR/L 2020K11
Huvudängd L ₁	17 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Skrivsats förvändskär	269028 22
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500