

Garant**Delprofilskår 60° utvändigt höger CB, HB7010, stigning: 1,75-3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270741 1,75-3
GTIN	4045197453372
Artikelklass	21J

Beskrivning**Utförande:****CB** = Sintrad spånbrytare.**Delprofilskår 60°** för utvändig gänga.**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
största gängstigning	3 mm
Gängstigning	1,75 mm
Användning	Höger
Användning inomhus/utomhus	utvändig
Vändskärsplattprofil	Delprofil
Sort	HB7010
Toleransklass	DIN 13 6g
Gängtyp	M

Gängtyp	MF
Gängtyp	M-LH
Gängtyp	MF-LH
Flankvinkel	60 grad
Tjocklek	3,6 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm
Produktslag	Vändskär för gängsvarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		