

**Ringskruv, Gäng-Ø: M42****Beställningsdata**

Ordernummer	086472 M42
GTIN	2050001757920
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

OBS!:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	M42
Gänglängd mutter E	30 mm
Utvändig diameter ring B	144 mm
vikt	4,15 kg
Invändig diameter ring A	80 mm
Totalhöjd F	147 mm
Kragdiameter stöd C	85 mm

Datablad

Gänglängd	63 mm
dim D	32 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	24 t
Produktslag	Ringskruv