

**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261308 20/16
GTIN	4045197653772
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	15 mm
ISO-kod hållare	SVHCR/L 2020K16
Vändskärsstorlek	16 mm
Passande vändskär	VC.. 1604..
Skaftmått	20 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Underläggsplatta	269005 8
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500