

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261312 20/16
GTIN	4045197653840
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skruvsats för vändskär	269028 2
Underläggsplatta	269005 8
Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	29,5 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-kod hållare	SVJCR/L 2020K16
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	VC.. 1604..
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500